

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

FLEX Base PLUS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	 PRIMARIO R1	 FLEX PRIMER Plus	 CONVERTIDOR MONOCAPA FLEXBASE Plus	 FLEX BASE Plus	 TRANSPARENTE LPA 601	 TRANSPARENTE LPA 602	 TRANSPARENTE ABC AIR BAKE CLEAR.
SUSTRATOS 	Lámina Negra, Aluminio, Galvanizado, Cobre y Fibra de Vidrio.	Metal desnudo, Acero al Carbon, Fibra de Vidrio.	Primario R1, Flex Primer Plus, Spectra Prime P 30.	Primario R1, Flex Primer Plus, Spectra Prime P 30.	Sobre Base Color Flexbase Plus.	Sobre Base Color Flexbase Plus.	Sobre Base Color Flexbase Plus.
RELACIÓN DE DILUCIÓN 	1:1 con Estabilizador * Sistema Flexbase Plus.	4 : 1 con su endurecedor,	2:1:1:1 (Color - Convertidor Estabilizador - Endurecedor).	1:1 con Estabilizador * Sistema Flexbase Plus.	5 : 1 con su catalizador.	5 : 1 con su catalizador.	4:1:1 (TAC:Endurecedor TAC-Estabilizador *).
TONALIDAD FÍSICA 	Gris Claro, Medio, y Gris Oscuro.	Gris Claro, Blanco, Negro, Rojo Bermellon.	Incoloro.	46 tintes y 29 perlas en polvo.	Transparente (De 1 a 3 piezas).	Transparente (Diseñado para repintado total, auto chico).	Transparente (De 1 a 3 piezas).
PRESIÓN DE AIRE 	6 a 9 psi / HVLP 35 a 45 psi Convencional.	6 a 9 psi /HVLP 35 a 45 psi Convencional.	7 a 9 psi / HVLP 45 a 55 psi Convencional.	7 a 9 psi / HVLP 45 a 55 psi Convencional.	10 psi /HVLP 45 a 55 psi Convencional.	10 psi /HVLP 45 a 55 psi Convencional.	10 psi /HVLP 40 a 50 psi Convencional.
APLICACIÓN 	2 a 3 manos húmedas.	2 a 3 manos húmedas.	2 a 3 manos (hasta cubriente total).	2 medianas y 1 sencilla para acomodo de metales.	2 manos húmedas.	2 manos húmedas.	2 manos húmedas.
TIEMPO DE OREO 	De 5 a 10 min. entre cada mano.	De 5 a 10 min. entre cada mano.	10 a 15 min.	De 5 a 10 min. entre cada mano.	De 5 a 10 min. entre cada mano.	De 5 a 10 min. entre cada mano.	De 2 a 5 min. entre cada mano.
VIDA ÚTIL DE MEZCLA 	Sellado en recipiente hasta 48 hrs.	Sellado en recipiente 1 hr. a 25°C.	3 hrs.	Sellado en recipiente metálico hasta 72 hrs.	4 hrs. a 25° C.	4 hrs. a 25° C.	2 hrs. a 25° C.
TIEMPOS DE SECADO 	De 15 a 20 min.	1.0 hrs.	4 a 6 hrs.	De 15 a 20 min.	Secado al aire 6 hrs. Hornear 30 min. a 65°C.	Secado al aire 12 hrs. Hornear 30 min. a 65°C.	Secado al aire 45 min.

Se cuenta con un par de Estabilizadores para el sistema Flexbase Plus, pueden ser utilizados con los productos: Primario R1, Flex Primer Plus, Convertidor Monocapa, Base Color y Transparente ABC.

*Estabilizador Moderado para Flexbase Plus.

*Estabilizador Retardado para Flexbase Plus.